

## SANISLIM

Collega WC, lavabo, bidet e doccia. Extrasottile. Ideale per i wc con cassetta di scarico a zaino.

- Profondità ridotta, linee arrotondate, dimensioni discrete.
- Consente di installare un bagno completo in casa, anche sotto il livello fognario.
- Può essere equipaggiato con Sanialarm, da installare sul coperchio dell'apparecchio.

### Vantaggi

- > SOTTILE, SOLO 13 CM DI PROFONDITÀ
- > IDEALE PER WC CON CASSETTA A ZAINO
- > BAGNO COMPLETO

### Caratteristiche

E' una pompa trituratrice destinata all'evacuazione delle sostanze organiche e della carta igienica. Il pompaggio di altre sostanze può causare guasti e limitare la garanzia.

- E' riservato ad un uso domestico.
- E' un elettrodomestico.
- E' fornito con tutti gli accessori per l'installazione

### Caratteristiche tecniche

Allacciamenti possibili	WC, lavabo, bidet, doccia
Scarico in orizzontale	40 mm
Scarico in verticale	4 m
Larghezza (con attacchi laterali)	460 mm
Altezza (con gomito d'uscita)	330 mm
Profondità (escluso il manico)	131 mm
Ø tubo di scarico orizzontale	28/32/40 mm
Ø tubo di scarico verticale	22/28/32 mm
Alimentazione	220 - 240 V / 50 Hz
Consumi motore	400 Watt
Peso	5,8 kg
Temperatura max liquido	35°C
Indice di protezione:	IP44
Classe elettrica:	I
Tipo di presa:	Schuko
Lunghezza cavo:	1200 mm

Di serie

Valvola clapet  
Filtro anti-odore  
Kit raccordo impianto

### Principio di funzionamento


La pompa /trituratore entra in funzione quando il livello dell'acqua all'interno dell'apparecchio sale e aziona un microinterruttore.

Durante il normale ciclo di funzionamento, l'apparecchio può avviarsi anche più volte a seconda del quantitativo di acqua ricevuta e in relazione al tipo di impianto predisposto, prevalenza e diametro dei tubi.




Con una cassetta di risciacquo da 9 litri, il tempo di funzionamento deve essere tra i 5 e 10 secondi.

I rifiuti organici provenienti dai wc vengono triturati e spinti nello scarico generale attraverso la condotta forzata.

### Collegabilità



ideale per i vasi monoblocco



L = 1200 mm




### Sicurezza

E' dotato di un alto livello di sicurezza e di affidabilità se vengono rispettate le regole d'installazione. Conforme alla norma EN 12050-3. Le schede d'installazione si trovano all'interno della scatola del prodotto.

### Installazione

- Installare in modo da garantire un agile accesso al controllo e alla manutenzione.
- Installare dietro al WC. Distanza max tra WC e apparecchio 15 cm.
- 1 attacco di mandata multidiametro.
- 1 ingresso WC da 100 mm.
- 3 ingressi lavabo, bidet, doccia da 32/40 mm (per lavabo consigliato attacco alto)
- Fornito di valvola clapet e filtro antiodore e di tutti i pezzi necessari al montaggio (vedere pezzi a corredo).

Le istruzioni complete per il collegamento idraulico si trovano sul libretto d'installazione che accompagna l'apparecchio.



### Collegamento elettrico

- Prevedere un circuito d'alimentazione collegato a terra (Classe I) e protetto da un disgiuntore differenziale ad alta sensibilità (30 mA) calibrato a 10 A minimo.
- Effettuare il collegamento elettrico solo dopo aver effettuato il collegamento idraulico.
- Le indicazioni complete per il collegamento elettrico si trovano sul libretto d'installazione.



### Silenziosità

L'apparecchio è silenzioso. Il rumore è paragonabile a quello di una cassetta di risciacquo e si avverte in maniera diversa a seconda dell'ambiente in cui è inserito.


Per preservarne la silenziosità:

- Installare l'apparecchio in modo da evitare che sia in contatto con la parete
- Posizionare l'apparecchio su un suolo perfettamente piano in modo da non alterare il funzionamento dei piedini antivibrazione.
- Fissare correttamente i tubi di evacuazione evitando distanze tra punti di ancoraggio superiori ad un metro.
- Fissare l'apparecchio a pavimento tramite i fissaggi a pavimento.

### Curva di prevalenza



Prevedere una pendenza dell'1% per i tubi di scarico posti orizzontalmente.



N.B. SCHEMA APPLICABILE IN MODO SPECULARE SIA VERSO DESTRA SIA VERSO SINISTRA

### Pezzi a corredo per l'installatore

- Insieme all'apparecchio vengono forniti:
- A- GOMITO D'USCITA CON VALVOLA CLAPET
  - B- FASCETTA 32X50
  - C- TUBO 25 cm
  - D- FASCETTA 20X32
  - E- TAPPO INGRESSI
  - F- MANICOTTO INGRESSO 40
  - G- FASCETTA 90X110
  - I - GOMMINO ANTIVIBRAZIONE
  - J-VITI
  - K-RIDUZIONE 25X32
- Pezzi opzionali**  
Si consiglia l'utilizzo di:
- VALVOLA ROMPIVUOTO
  - SANIALARM

